

Raccordi a vite a bassa pressione


Rivestiti con filettatura

■ **Caratteristiche:** Le filettature maschio sono rivestite. Utilizzabile immediatamente senza ulteriori operazioni.

■ **Raccordi per tubi in acciaio**
Gomiti femmina/maschio



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGCEL	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUCEL	EN 1.4308 equiv.	-




☞ Temperatura ammissa: 150°C

■ **Raccordi per tubi in acciaio**
Spine



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGCPP	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUCPP	EN 1.4308 equiv.	-




☞ Temperatura ammissa: 150°C

■ **Raccordi per tubi in acciaio**
Nippli rotondi



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGCNP	EN 1.0035 equiv.	Zincatura a caldo
SUCNP	EN 1.4301 equiv.	-




☞ Temperatura ammissa: 150°C

■ **Raccordi per tubi in acciaio**
Nippli esagonali



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGCNR	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUCNR	EN 1.4308 equiv.	-




☞ Temperatura ammissa: 150°C

■ **Raccordi per tubi in acciaio**
Boccole



Tipo	Materiale	Trattamento superficie
SGCPB	EN-JM 1010 equiv.	Zincatura a caldo
SUCPB	EN 1.4308 equiv.	-



☞ Temperatura ammissa: 150°C

Codice componente		R Rc (Pt)	SGCEL					SUCEL					SGCEL		SUCEL	
Tipo	N.		(D)	(L1)	(L2)	A	B	(D)	(L1)	(L2)	A	B	Prezzo unitario 1 - 9 pz.	Sconto volumi elevati 10 - 30 pz.	Prezzo unitario 1 - 19 pz.	Sconto volumi elevati 20 - 50 pz.
SGCEL SUCEL	6A	1/8	19	23	36	17	26	14,5	22	33	17	26				
	8A	1/4	22	26	42	19	30	21	26	41	19	30				
	10A	3/8	27	31	48	23	35	25	32	48	23	35				
	15A	1/2	31	38	56	27	40	29	38	55	27	40				
	20A	3/4	36	45	66	32	47	36	46	65	32	47				
	25A	1	45	55	76,5	38	54	44	55	76	38	54				

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		R (PT)		Misura quadrata H		t		L		SGCPP		SUCPP	
Tipo	N.	R (PT)		Misura quadrata H		t		SGCPP	SUCPP	SGCPP	SUCPP	SGCPP	SUCPP
SGCPP SUCPP	6A	1/8	7	7	16	16							
	8A	1/4	9	8	19	19							
	10A	3/8	12	9	21	21							
	15A	1/2	14	10	26	25							
	20A	3/4	17	11	29	28							
	25A	1	19	12	31	31							

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		R (PT)		D		L		d		SGCNP		SUCNP	
Tipo	N.	R (PT)		D		L		SGCNP	SUCNP	SGCNP	SUCNP	SGCNP	SUCNP
SGCNP SUCNP	6A	1/8	10.5	24	6.5	6.5							
	8A	1/4	13.8	26	8.7	9.7							
	10A	3/8	17.3	28	12.1	13.1							
	15A	1/2	21.7	34	15.8	15.5							
	20A	3/4	27.2	38	21.6	21.3							
	25A	1	34	42	27.8	28.1							

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		R (PT)		B		L		(L)		d		SGCNR		SUCNR	
Tipo	N.	R (PT)		B		L		(L)		d		SGCNR	SUCNR	SGCNR	SUCNR
SGCNR SUCNR	8A	1/4	17	34	34	12.5	12	7	7						
	10A	3/8	21	36	36	13	13	9	9						
	15A	1/2	26	43	42	16.5	16	13	13						
	20A	3/4	32	48	47	18.5	18	18	16						
	25A	1	38	52	52	20	20	24	22						


☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente		Rc (PT)		R (PT)		L		B		SGCPB		SUCPB	
Tipo	N.	T1	T2	R (PT)		L		B		SGCPB	SUCPB	SGCPB	SUCPB
SGCPB SUCPB	12	1/8	1/4	17	17								
	13	1/8	3/8	18	21								
	23	1/4	3/8	18	21								
	24	1/4	1/2	21	26								
	34	3/8	1/2	21	26								
	36	3/8	3/4	24	32								

☞ Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Raccordi di conversione filettatura

A L/A T





RoHS10

Tipo		Materiale	Trattamento superficie	Pressione di esercizio max
A L	A T	EN 1.0038 equiv.	Nichelatura chimica	20.6MPa
APBLM	APBTM	EN 1.4301 equiv.	-	1MPa
APBLS	APBTS	Lega di alluminio serie 5000	-	
APBLA	APBTA			

Filettatura JIS B 0203 R (PT)
JIS B 0202 G (PF): ISO 228-1 Intercambiabile
ANSI/ASME B.1.20.1-1983 (NPT)

6.3



■ **A L**

Codice componente		Profilo filettatura ^①	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	Profilo filettatura ^②	N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L	A	B	E	F	Prezzo unitario		
Tipo	APBLM												APBLS	APBLA	
APBLM (EN 1.0038 equiv.) APBLS (EN 1.4301 equiv.) APBLA (Lega di alluminio serie 5000)	T G N (PT) (PF) (NPT)	1	1/8	-	M5	-	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)				
				T G N (PT) (PF) (NPT)	1	1/8	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)				
				2	1/4	30	30	30	15	15					
		2	1/4	-	M5	-	30	30	30	15	15				
				1	1/8	30	30	30	15	15					
				2	1/4	35	35 (40)	35 (40)	17.5	17.5 (20)					
		3	3/8	3	3/8	40	40	40	20	20					
				2	1/4	40	40	40	20	20					
				3	3/8	40	40	40	20	20					
		4	1/2	4	1/2	50	50	50	25	25					
				3	3/8	50	50	50	25	25					
				4	1/2	50	50	50	25	25					

☞ Dimensioni tra () applicabili a EN 1.4301 equiv.

■ **A T**

Codice componente		Profilo filettatura①		N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	Profilo filettatura②		N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	Profilo filettatura③		N.	T (PT) G (PF) N (NPT)	L	A	B	E	F	Prezzo unitario				
Tipo																				APBTM	APBTS	APBTA	
APBTM (EN 1.0038 equiv.) APBTS (EN 1.4301 equiv.) APBTA (EN AW-5052 equiv.)	T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8	-	M5	-	-	M5	-	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)									
				T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8	T (PT) G (PF) N (NPT)	1	1/8	25	25 (30)	25 (30)	12.5	12.5 (15)									
				2	1/4	2	1/4	30	30	30	15	15											
		2	1/4	-	M5	-	-	M5	-	30	30	30	15	15									
				1	1/8	1	1/8	30	30	30	15	15											
				2	1/4	2	1/4	35	35 (40)	35 (40)	17.5	17.5 (20)											
				3	3/8	3	3/8	40	40	40	20	20											
				2	1/4	2	1/4	40	40	40	20	20											
				3	3/8	3	3/8	40	40	40	20	20											
		3	3/8	T (PT) G (PF) N (NPT)	2	1/4	T (PT) G (PF) N (NPT)	2	1/4	40	40	40	20	20									
				3	3/8	3	3/8	40	40	40	20	20											
				4	1/2	3	3/8	50	50	50	25	25											
				3	3/8	4	1/2	50	50	50	25	25											
		4	1/2																				