

Basi cerniera


H compatta

Caratteristiche: altezza compatta e design salvaspazio.



RoHS10

| A U | | A T | | Materiale | Trattamento superficie |
|---------|---------------------|---------|---------------------|------------------|------------------------|
| W fissa | W e H configurabili | W fissa | W e H configurabili | | |
| HKHJB | HGHJB | HKHJB | HGHJB | EN 1.1191 | Ossido nero |
| HKHJM | HGHJM | HKHJM | HGHJM | EN 1.4301 Equiv. | Nichelatura chimica |
| HKHJS | - | HKHHS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |



A U

| Codice componente | Tipo | DH7 | Standard | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | A | F | B (H+R) | E | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | Prezzo unitario | | | | |
|---------------------|------|-----|----------|------------------------|------------------------|-------|-------|------------|----|------|----|------------|-----|-----|-----|-----------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | W fissa | | W e H configurabili | | |
| | | | | HKHJB | HKHJM | HKHJS | HGHJB | HGHJM | | | | | | | | | | | | |
| W fissa | 3 | 6 | 6 | 3-8 | 12-20 | 32 | 24 | H+4.5 | 14 | 5.5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| | 4 | 8 | 8 | 4-12 | 16-25 | 38 | 30 | H+4.5 | 20 | 5.5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| | 5 | 8 | 8 | 5-15 | 16-25 | 50 | 40 | H+6 | 25 | 7.5 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 6 | 8 | 8 | 6-14 | 16-25 | 50 | 40 | H+6 | 28 | 7.5 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 8 | 10 | 10 | 8-24 | 20-30 | 65 | 52 | H+8 | 38 | 9.5 | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| W e H configurabili | 10 | 10 | 10 | 10-23 | 20-35 | 75 | 62 | H+9.5 | 43 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| | 12 | 12 | 12 | 12-23 | 21-35 | 75 | 62 | H+9.5 | 43 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| | 13 | 12 | 12 | 13-23 | 21-35 | 75 | 62 | H+9.5 | 43 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| | 14 | 12 | 12 | 14-23 | 21-35 | 75 | 62 | H+9.5 | 43 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| | 15 | 16 | 16 | 15-23 | 24-35 | 75 | 62 | H+12.5 | 43 | 11.5 | 25 | 12.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| | 16 | 16 | 16 | 16-23 | 26-40 | 75 | 62 | H+12.5 | 43 | 11.5 | 25 | 12.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| | 20 | 20 | 20 | 20-30 | 29-40 | 100 | 84 | H+15 | 65 | 11.5 | 30 | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| | 25 | 30 | 30 | 25-35 | 30-45 | 100 | 84 | H+16 | 65 | 11.5 | 32 | 16 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |


A T

| Codice componente | Tipo | DH7 | Standard | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | A | F | B (H+R) | S | T | R (T/2) | d1 | d | h | Prezzo unitario | | | | |
|---------------------|------|-----|----------|------------------------|------------------------|-------|-------|------------|------|----|------------|-----|-----|-----|-----------------|--|---------------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | W fissa | | W e H configurabili | | |
| | | | | HKHJB | HKHJM | HKHJS | HGHJB | HGHJM | | | | | | | | | | | |
| W fissa | 3 | 6 | 6 | 3-6 | 12-20 | 25 | 15 | H+4.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| | 4 | 8 | 8 | 4-8 | 16-25 | 32 | 22 | H+6 | 7.5 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 5 | 8 | 8 | 5-10 | 16-25 | 32 | 22 | H+6 | 7.5 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 6 | 8 | 8 | 6-12 | 16-25 | 32 | 22 | H+6 | 7.5 | 12 | 6 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 8 | 10 | 10 | 8-16 | 18-30 | 38 | 27 | H+8 | 9.5 | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| W e H configurabili | 10 | 10 | 10 | 10-16 | 18-35 | 38 | 27 | H+8 | 9.5 | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 12 | 12 | 12 | 12-16 | 21-35 | 38 | 27 | H+8 | 9.5 | 16 | 8 | 8 | 4.5 | 4.5 | | | | | |
| | 13 | 12 | 12 | 13-24 | 21-35 | 38 | 27 | H+9.5 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| | 14 | 12 | 12 | 14-24 | 21-35 | 38 | 27 | H+9.5 | 9.5 | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | | | | | |
| | 15 | 16 | 16 | 15-24 | 24-35 | 50 | 37 | H+12.5 | 11.5 | 25 | 12.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| | 16 | 16 | 16 | 16-24 | 26-40 | 50 | 37 | H+12.5 | 11.5 | 25 | 12.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| | 20 | 20 | 20 | 20-30 | 29-40 | 65 | 49 | H+15 | 11.5 | 30 | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |
| | 25 | 30 | 30 | 25-35 | 30-45 | 65 | 49 | H+16 | 11.5 | 32 | 16 | 11 | 6.5 | 6.5 | | | | | |



Ordering Example
 Codice componente - W - H
 HGHJM16 - W20 - H27
 HKHJB10 - W12 - H30

Confronto per il collegamento dei tipi A T e A U



Basi cerniera


A compatta/A, H compatte

Caratteristiche: dimensione A (direzione laterale) più compatta rispetto alle cerniere tradizionali. Per A, H compatte, anche la dimensione H (direzione lunghezza) è compatta.



RoHS10

| A compatta | | A, H compatte | | Materiale | Trattamento superficie |
|------------|-------|---------------|-------|------------------|------------------------|
| A U | A T | A U | A T | | |
| HGAAJB | HGAAB | HGHAJB | HGHAB | S45CEquiv. | Ossido nero |
| HGAAJM | - | HGHAJM | HGHAM | EN 1.4301 Equiv. | Nichelatura chimica |
| HGAAJS | - | HGHAJS | - | EN 1.4301 Equiv. | - |



Per il tipo A U con A, H compatte, quando si sceglie DH73 - 4, foro svasato non presente, come da <Vista freccia>. (Per DH75 o sup. foro svasato presente)

A U

| Codice componente | Tipo | DH7 | Standard | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | | A | F | B | B1 (H+R) | E | K | S | T | R (T/2) | d1 | d | h |
|-------------------|------|-----|----------|------------------------|------------------------|---------------|----|---------|------|-------------|---------|----|-----------|---------|------------|-----|-----------|-----|
| | | | | | A compatta | A, H compatte | | | | | | | | | | | | |
| A compatta | 3 | 6 | 6 | 3-6 | 16-20 | 11-20 | 25 | 20 | H+5 | H+4.5 | 12 | 10 | 5 (5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
| | 4 | 8 | 8 | 4-10 | 18-25 | 11-20 | 32 | 25 | H+6 | H+4.5 | 18 (17) | 10 | 5 (5.5) | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 |
| | 5 | 8 | 8 | 5-12 | 18-25 | 11-20 | 38 | 30 | H+6 | H+6 | 22 | 10 | 5 (5.5) | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 |
| | 6 | 8 | 8 | 6-12 | 18-25 | 11-20 | 38 | 30 | H+8 | H+6 | 22 | 10 | 5 (5.5) | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 |
| | 8 | 10 | 10 | 8-25 (20) | 26-35 | 20-35 | 50 | 40 | H+8 | H+8 | 30 | 14 | 10 (9.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5 (4.5) | 4.5 |
| A, H compatte | 10 | 10 | 10 | 8-25 (20) | 26-35 | 20-35 | 50 | 40 | H+8 | H+8 | 30 | 14 | 10 (9.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5 (4.5) | 4.5 |
| | 12 | 12 | 12 | 8-25 (20) | 26-35 | 20-35 | 50 | 40 | H+8 | H+8 | 30 | 14 | 10 (9.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5 (4.5) | 4.5 |
| | 13 | 12 | 12 | 8-25 (20) | 26-35 | 20-35 | 50 | 40 | H+8 | H+8 | 30 | 14 | 10 (9.5) | 16 | 8 | 8 | 5.5 (4.5) | 4.5 |
| | 14 | 12 | 12 | 12-25 (20) | 23-35 | 20-35 | 65 | 55 (50) | H+10 | H+9.5 | 42 (38) | 15 | 15 (9.5) | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 15 | 12 | 12 | 12-25 (20) | 23-35 | 20-35 | 65 | 55 (50) | H+10 | H+9.5 | 42 (38) | 15 | 15 (9.5) | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 16 | 12 | 12 | 12-25 (20) | 23-35 | 20-35 | 65 | 55 (50) | H+10 | H+9.5 | 42 (38) | 15 | 15 (9.5) | 19 | 9.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 20 | 20 | 20 | 15-25 | 36-45 | 27-40 | 75 | 60 | H+14 | H+12.5 | 45 | 18 | 15 (11.5) | 22 (25) | 12.5 | 9.5 | 6.5 (5.5) | 5.5 |
| | 16 | 16 | 16 | 15-25 | 36-45 | 27-40 | 75 | 60 | H+14 | H+12.5 | 45 | 18 | 15 (11.5) | 22 (25) | 12.5 | 11 | 6.5 | 6.5 |
| | 25 | 30 | 30 | 15-25 | 40-45 | 28-45 | 75 | 60 | H+14 | H+16 | 45 | 18 | 15 (11.5) | 25 (30) | 15 | 11 | 9 (6.5) | 6.5 |

A T

| Codice componente | Tipo | DH7 | Standard | W Incrementi di 1mm | H Incrementi di 1mm | | A | F | B | B1 (H+R) | S | T | R (T/2) | d1 | d | h |
|-------------------|------|-----|----------|------------------------|------------------------|---------------|----|----|------|-------------|-----------|---------|------------|-----------|-----------|-----|
| | | | | | A compatta | A, H compatte | | | | | | | | | | |
| A compatta | 3 | 6 | 6 | 3-6 | 14-20 | 11-20 | 22 | 15 | H+5 | H+4.5 | 5 (5.5) | 9 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
| | 4 | 8 | 8 | 4-10 | 16-25 | 11-20 | 25 | 18 | H+6 | H+4.5 | 5 (5.5) | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 |
| | 5 | 8 | 8 | 5-10 | 16-25 | 11-20 | 25 | 18 | H+6 | H+4.5 | 5 (5.5) | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 |
| | 6 | 8 | 8 | 6-10 | 16-25 | 11-20 | 25 | 18 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 8 | 10 | 10 | 8-16 (15) | 25-30 | 16-30 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| A, H compatte | 10 | 10 | 10 | 8-16 (15) | 26-35 | 16-35 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 12 | 12 | 12 | 8-16 (15) | 27-35 | 18-35 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 13 | 12 | 12 | 12-20 (18) | 28-35 | 20-35 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 14 | 12 | 12 | 12-20 (18) | 28-35 | 20-35 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 15 | 12 | 12 | 12-20 (18) | 28-35 | 20-35 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 16 | 12 | 12 | 12-20 (18) | 28-35 | 20-35 | 32 | 25 | H+8 | H+6 | 12 | 6 | 6.5 | 4.5 (3.5) | 3.5 | |
| | 20 | 20 | 20 | 15-25 | 39-45 | 27-40 | 50 | 40 | H+14 | H+12.5 | 15 (9.5) | 22 (25) | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 16 | 16 | 16 | 15-25 | 39-45 | 27-40 | 50 | 40 | H+14 | H+12.5 | 15 (9.5) | 22 (25) | 12.5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 |
| | 25 | 30 | 30 | 15-25 | 40-45 | 28-45 | 50 | 40 | H+14 | H+16 | 15 (11.5) | 25 (30) | 15 | 11 | 6.5 | 6.5 |



Ordering Example
 Codice componente - W - H
 HGHAJS10 - W20 - H18
 HGAAB10 - W12 - H30

Confronto delle dimensioni A e H compatte

| DH7 | A compatta | | | | A, H compatte | | | | |
|-----|-------------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------|-----------------------|
| | Standard (P.1571) | A compatta | Rapporto di riduzione | Standard (P.1572) | A compatta | Rapporto di riduzione | Standard (P.1571) | A compatta | Rapporto di riduzione |
| 3 | 32 | 25 | -22% | 25 | 22 | -12% | 32 | 25 | -22% |
| 4 | 38 | 32 | -16% | 32 | 25 | -34% | 38 | 32 | -16% |
| 5 | 50 | 38 | -24% | 32 | 25 | -22%</ | | | |