


Angoli a L

Superfici fresate, grezzi, angolo esterno perpendicolare, dimensione configurabile



Tipo	Materiale
LASR	EN 1.0038 Equiv.
LAAR	Lega di alluminio serie 6000
LAUR	EN 1.4301 Equiv.



Dimensione T	Lati lunghi dim. A e B	Perpendicolarità k
5, 6	20~75	0.2
8	50~75	0.35
10	25~75	0.2
	76~100	0.3
	101~125	0.35

Codice componente		A	B	L	Prezzo unitario					
Tipo	T				Min L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LASR (EN 1.0038 Equiv.)	5	25~50	25~50	25~300						
		51~75								
	10	25~50	30~50							
		51~75								
		76~100								
		51~75								
		76~100	51~75							
		101~125								
		76~100								
		101~125								
		101~125	76~100							
		101~125								

Codice componente		A	B	L	Prezzo unitario					
Tipo	T				Min L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAAR (Lega di alluminio serie 6000)	5	20~50	20~50	25~300						
		51~75								
		51~75			51~75					
	6	30~50	30~50							
		51~75								
	10	50	30~50							
		51~75								
		76~100								
		51~75	51~75							
		76~100								
		76~100								

Codice componente		A	B	L	Prezzo unitario					
Tipo	T				Min L ~ 50	L51~100	L101~150	L151~200	L201~250	L251~300
LAUR (EN 1.4301 Equiv.)	5	20~60	25~50	25~300						
	6	60~75	25~50 51~75							
	8	50	50							
		51~75	51~75							

Ordering Example
Codice componente - A - B - L
LASR10 - A100 - B100 - L300

Alterations
Codice componente - A - B - L - (CKC, CCA, CCB-ecc.)
LASR10 - A100 - B50 - L50 - CKC

Varianti	Taglio angoli	Perpendicolarità dei lati garantita										
Codice	CCA, CCB, CCC, CCD	CKC										
Spec.	È possibile tagliare un angolo arbitrario. 1° taglio angolo ≤30° Incrementi di 1mm <table><thead><tr><th>Incrementi di 1mm</th><th>Prezzo unitario</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ~ 3</td><td></td></tr><tr><td>4 ~ 10</td><td></td></tr><tr><td>11 ~ 20</td><td></td></tr><tr><td>21 ~ 30</td><td></td></tr></tbody></table> Codice d'ordine (Es.) A e D tagliati con C5→CCA5-CCD5	Incrementi di 1mm	Prezzo unitario	1 ~ 3		4 ~ 10		11 ~ 20		21 ~ 30		Entrambi i lati della dimensione L sono lavorati per essere perpendicolari alla superficie A. Codice d'ordine CKC
Incrementi di 1mm	Prezzo unitario											
1 ~ 3												
4 ~ 10												
11 ~ 20												
21 ~ 30												


Angoli a L

Fresati tranne superfici interne, angolo esterno perpendicolare, dimensione configurabile



Tipo	Materiale
LSS	EN 1.0038 Equiv.
LSA	Lega di Alluminio Serie 6000

✓ Le aree con i prodotti in EN 1.0038 Equiv. sono granigliati.



Codice componente		Tolleranza T	Incrementi di 1mm		
Tipo	T		A	B	L
LSS	5	±0.5	25~75	25~75	25~300
	6		25~125	25~125	
	10	±1.0	101~150	101~150	50~300
	12		151~175	151~175	
	15				
LSA	5	±0.5	25~75	25~75	25~300
	6		25~125	25~125	
	10	±1.0	101~125	101~125	51~300
	12				


Lati lunghi dim. A e B	Perpendicolarità k	Lati lunghi dim. A e B	T	R	
25~80	0.05 o inf.	25~60	5	LSS	LSA
81~150	0.10 o inf.	61~75		8.5~10	1 o inf.
151~175	0.15 o inf.	25~50	6		2 o inf.
		51~75			
		25~60	10		
		61~150		10~14	
		25~60	12		
		61~150			
		151~175	15	16~18	

Codice compo- nente	A	B	Prezzo unitario																	
			LSS5, LSS6						LSS10				LSS12				LSS15			
LSS5 LSS6 LSS10 LSS12 LSS15	25-50	25-50	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300
	51-75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25-50	51-75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51-75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76-100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25-50	76-100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51-75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76-100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25-50	101-125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	51-75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	76-100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	101-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	126-150	126-150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	101-125		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	126-150		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151-175	151-175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Codice componente	A	B	Prezzo unitario																
			LSA5, LSA6						LSA10						LSA12				
			L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L25-50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300
LSA5 LSA6 LSA10 LSA12	25-50	25-50													-	-	-	-	-
	51-75														-	-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
	25-50	51-75													-	-	-	-	-
	51-75														-	-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
	25-50	76-100													-	-	-	-	-
	51-75		-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
	76-100		-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-
	101-125	101-125	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-

Ordering Example
Codice componente - A - B - L
LSS5 - A25 - B25 - L100

Alterations
Codice componente - A - B - L - (CKC, CCA, CCB-ecc.)
LSS10 - A100 - B50 - L200 - CKC

Varianti	Taglio angoli		Perpendicolarità dei lati garantita										
													
Codice	CCA, CCB, CCC, CCD		CKC										
Spec.	È possibile tagliare un angolo arbitrario. 1≤ taglio angolo ≤30°: Incrementi di 1mm <table><thead><tr><th>Incrementi di 1mm</th><th>Prezzo unitario</th></tr></thead><tbody><tr><td>1 ~ 3</td><td></td></tr><tr><td>4 ~ 10</td><td></td></tr><tr><td>11 ~ 20</td><td></td></tr><tr><td>21 ~ 30</td><td></td></tr></tbody></table> Codice d'ordine (Es.) A e D tagliati con C5→CCA5-CCD5		Incrementi di 1mm	Prezzo unitario	1 ~ 3		4 ~ 10		11 ~ 20		21 ~ 30		Entrambi i lati della dimensione L sono lavorati per essere perpendicolari alla superficie A. Codice d'ordine CKC
Incrementi di 1mm	Prezzo unitario												
1 ~ 3													
4 ~ 10													
11 ~ 20													
21 ~ 30													