

Dispositivi di spinta in gomma uretanica

Dispositivi di spinta in gomma siliconica/Dispositivi di spinta in gomma fluorurata

Caratteristiche: sono disponibili dispositivi di spinta Shore A30 ~ 90.

Maschiati

Tipo		Disp. di spinta		Inserito	
Piatti	Rotondi	Durezza	Materiale	Materiale	Materiale
URLH	URSH	Shore A90	Etere-poliuretano	EN 1.4301	
URLM	URSM	Shore A70	Poliuretano a base estere	EN 1.4301 Equiv.	
URLL	URSL	Shore A50			
PSHLH	RSHLH	Shore A30			

Per le proprietà della gomma uretanica, vedere P.389.

Cod. comp.		Prezzo unitario									
Tipo	D	L	MxPasso	SR1	R2	l1	l2	W	URLH URSH	URLM, URLL URSM, URSL	PSHLH RSHLH
Piatti URLH URLM URLL PSHLH	8	12	M3x0.5	8	1	5	4	7			
	10	15	M4x0.7	10				8			
	12	16	M5x0.8	12	2	6	5	10			
	16	20	M6x1.0	16				14			
	20	25	M8x1.25	20	3	8	6	17			
	25	30	M10x1.5	25				22			
	25A	30	M10x1.25	25	3	10	8	27			
	30	35	M12x1.75	30				30			
	32	37	M14x1.5	32	3.5	12	10	32			
	36	45	M18x1.5	36				36			
40	50	M20x1.5	40	3.5	14	12	36				
40A	50	M22x1.5	40				36				

1 passi per la dimensione D 25A hanno filettatura fine. 2 La filettatura per la dimensione D 40A è M22x1.5. 3 La gomma uretanica è fissata all'inserito tramite trattamento termico. 4 L'uretano può scolorirsi con il passare del tempo, senza tuttavia che ciò ne alteri le proprietà.

Filettati

Tipo		Disp. di spinta		Inserito	
Piatti	Rotondi	Durezza	Materiale	Materiale	Materiale
USLH	USSH	Shore A90	Etere-poliuretano	EN 1.4301	
USLM	USSM	Shore A70	Poliuretano a base estere	EN 1.4301 Equiv.	
USLL	USLL	Shore A50			
PSHMLH	RSHMLH	Shore A30			

Per le proprietà della gomma uretanica, vedere P.389.

Cod. comp.		Prezzo unitario											
Tipo	D	L	MxPasso (fil. grossa)	SR1	R2	m	l1	l2	f	W	USLH USSH	USLM, USLL USSM, USLL	PSHMLH RSHMLH
Piatti USLH USLM USLL PSHMLH	6	10	M3x0.5	6	1	4.5	5	4	1	5			
	8	12	M4x0.7	8							6		
	10	15	M5x0.8	10	2	6	5	4	1.5	10			
	12	16	M6x1.0	12							10		
	16	20	M8x1.25	16	3	14	8	6	2	14			
	20	25	M10x1.5	20							17		
	25	30	M16x2.0	25	3.5	18	10	8	3	22			
	32	37	M20x2.5	32							30		
	36	45	M22x2.5	36	3.5	24	12	10	3.5	32			

1 L'uretano può scolorirsi con il passare del tempo, senza tuttavia che ciò ne alteri le proprietà. 2 La gomma uretanica è fissata all'inserito tramite trattamento termico.

Ordering Example
Cod. comp.
URLM10
USLM12

Caratteristiche: dispositivi di spinta in gomma siliconica: superiori a quelli in gomma uretanica per termoresistenza/resistenza agli agenti chimici. Dispositivi di spinta in gomma fluorurata: il fluoro assicura un'eccellente resistenza agli agenti chimici.

Maschiati

Tipo		Disp. di spinta		Inserito	
Piatti	Rotondi	Durezza	Materiale	Colore	Materiale
SLLM	SLSM	Shore A70	Gomma siliconica	Grigio	EN 1.4301
PSHPT	RSHPT	Shore A80	Gomma fluorurata (FPM)	Nero	Equiv.

Per le proprietà della gomma uretanica e della gomma fluorurata, vedere P.390.

Cod. comp.		Prezzo unitario									
Tipo	D	L	MxPasso	SR1	R2	l1	l2	W	SLLM SLSM	PSHPT RSHPT	
Piatti SLLM PSHPT	8	12	M3x0.5	8	1	5	4	7			
	10	15	M4x0.7	10				8			
	12	16	M5x0.8	12	2	6	5	10			
	16	20	M6x1.0	16				14			
	20	25	M8x1.25	20	3	8	6	17			
	25	30	M10x1.5	25				22			
	25A	30	M10x1.25	25	3	10	8	27			
	30	35	M12x1.75	30				30			

La gomma, uretanica o fluorurata, è fissata a un inserito tramite trattamento termico.

Filettati

Tipo		Disp. di spinta		Inserito	
Piatti	Rotondi	Durezza	Materiale	Colore	Materiale
SLLM	SSSM	Shore A70	Gomma siliconica	Grigio	EN 1.4301
PSHMP	RSHMP	Shore A80	Gomma fluorurata (FPM)	Nero	Equiv.

Per le proprietà della gomma uretanica e della gomma fluorurata, vedere P.390.

Cod. comp.		Prezzo unitario										
Tipo	D	L	MxPasso	SR1	R2	m	l1	l2	f	W	SLLM SSSM	PSHMP RSHMP
Piatti SLLM PSHMP	6	10	M3x0.5	6	1	4.5	5	4	1	5		
	8	12	M4x0.7	8							6	
	10	15	M5x0.8	10	2	6	5	4	1.5	10		
	12	16	M6x1.0	12							10	
	16	20	M8x1.25	16	3	14	8	6	2	14		
	20	25	M10x1.5	20							17	

La gomma, uretanica o fluorurata, è fissata a un inserito tramite trattamento termico.

Ordering Example
Cod. comp.
PSHPT8



Durezza Shore per dispositivi di spinta in gomma come riferimento

Gamma di durezza ammessa: valori riportati ±5

Shore A95	Palla da golf	Dura	Durometro A (Shore A)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
Shore A90	Palla dura	↕	ASKER C	20	30	40	50	60	70	80	90	
Shore A70	Palla morbida		SRIS 0101 Tipo C	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Shore A50	Gomma da cancellare	Morbida										
Shore A30	Camere d'aria per bicicletta											

