

Basi cerniera

Fisse

Caratteristiche: basi cerniera in stock con T (spessore) e H (altezza) per DH7 selezionabili da due dimensioni.

A U

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HKNKJB	S45CEquiv.	Ossido nero

RoHS 10

Codice componente		Selezione T	Selezione H	W	A	F	E	K	S	d	C	Prezzo unitario
Tipo		DH7										
HKNKJB	5	12	20 25	6	38	30	22	12	5	4.5	3	
		16	4									
	6	12	20 25	8	50	40	30	14	10	5.5	3	
		16	4									
	8	16	25 30	10	65	55	42	14	10	5.5	4	
		19	5									
	10	16	25 30	12							4	
		19	5									
	12	19	30 35								5	
		22	6									

A T


Tipo	Materiale	Trattamento superficie
HKNKB	S45CEquiv.	Ossido nero

RoHS 10

Codice componente		Selezione T	Selezione H	W	A	F	S	d	C	Prezzo unitario
Tipo		DH7								
HKNKB	5	12	20 25	6	25	18	5	4.5	3	
		16	4							
	6	12	20 25	8	32	25	10	5.5	3	
		16	4							
	8	16	25 30	10					4	
		19	5							
	10	16	25 30	12					4	
		19	5							
	12	19	30 35						5	
		22	6							

Ordering Example: HKNKB8 - T16 - H25

Example



Piastre cerniera

Caratteristiche: disponibili nei tipi Quadrate economiche e Arrotondate con dimensioni selezionabili.

Quadrate

HPAN

RoHS 10

Ordering Example: HPAN

Arrotondate

HPE

RoHS 10

Codice componente		L	Selezione T	R	H	Prezzo unitario
Tipo		D	Incrementi di 10mm			
HPE	8	40-100	9 12 15 16	11	22	
	10			12.5	25	
	12			16	32	
	16			19	38	
	20			25	50	

Ordering Example: HPE12 - 100 - 16

Alterations: HPE12 - 100 - 16 - WCC10

Varianti	Codice	Spec.
	WCC	Taglia gli angoli su entrambi i lati alla lunghezza specificata. WCC=Incrementi di 1mm. 1 ≤ WCC < H/2

Economiche

Tipo	Materiale	Trattamento superficie
JNPB	EN 1.0330 Equiv.	Zinatura trivalente lucida
JNPS	EN 1.4301 Equiv.	-

RoHS 10

Codice componente		B	T	l1	l2	N	Prezzo unitario				
Tipo		A	JNPB/JNPS					JNPB		JNPS	
								T2.0	T4.5	T2.0	T4.0
JNPB	30	10 20	2.0	2.0	5	20	4.5				
		40 10 20 30						30			
	50 10 20 30 40	40									
	60 10 20 30 40 50	50									
	70 10 20 30 40 50	60									
JNPS	80 10 20 30 40 50	90 10 20 30 40 50	4.5	4.0	10	50	5.5				
							60				
	100 10 20 30 40 50	70									

Ordering Example: JNPB50 - 30 - 2.0